



NEW PANAVIA®

سمان رزینی دوال کیور(سلف ادھریو)

- جدیدترین نسل سمان پاناویا**
- سمان رزینی دوال کیور و سلف ادھریو با خاصیت آزاد سازی فلوراید
 - دو نوع بسته بندی جهت کاربرد اتو میکس و هندمیکس
 - قدرت فوق العاده جهت استفاده در دنتین، انامل، انواع روکش‌های فلزی، لیتیومی، دی سیلیکات و زیرکونیا
 - سازگار با شرایط رطوبتی فضای دهان بطوریکه خشکی و رطوبت فضای دهان تاثیر چندانی در قدرت باند سمان ایجاد نمی‌کند.
 - قابلیت جذب آب پایین که امکان آسیب به روکشها را کاهش داده و منجر به دواوم بالای انواع روکشها در فضای مرطوب دهان می‌شود.
 - سمان سلف ادھریو با امکان کاربرد سریع و آسان و کاهش مدت زمان کار و حداقل میزان آسیب به بافت لثه
 - تحول در فرمول شیمیایی سمان پاناویا با افزودن یک رادیکال فعال کننده جدید برای افزایش سرعت واکنشها و کاهش مدت زمان کیور کردن تا ۱۵ ثانیه، با راندمان بسیار بالا در قدرت باندینگ
 - امکان حذف سریع و آسان اضافات سمان از روی دندان
 - امکان انتخاب رنگ داخله توسط دندانپیشک White Translucent و Universal
 - امکان افزایش قدرت باندینگ تا ۳۵% در دنتین و ۱۵% در انامل توسط سمان Panavia SA Cement Plus (مدت زمان نگهداری سمان در دمای اتاق ۲۵°C - ۲۰°C سانتیگراد) تا حدود ۳ سال می‌باشد.
 - حاوی منور MDP

موارد کاربرد

- * سمان کردن کراون، بریج، اینله و آنله
- * سمان کردن پروتزهای ترمیمی در ابامننت های ایمپلنت و فریم
- * سمان کردن بریج ها و Splint ها
- * سمان کردن انواع پست های فلزی و غیر فلزی
- * باند کردن آمالگام

یک سمان رزینی یونیورسال است که در تمامی موارد کاربرد استحکام باند بالایی را نشان می‌دهد . Panavia . بعنوان تضمین تکنیک چسبندگی دائمی در رستوریشن های تمام سرامیکی یا فلزی ، بویژه در مورد رستوریشن هایی با کیفیت بالا و پیچیده ، مطرح بوده است . این محصول توسط دانشگاههای معترف ، بعنوان یک تولید برتر، توصیه می شود . این سمان رزینی به ندرت حساسیت پس از ترمیم را به همراه داشته و نتایج خوبی نشان می‌دهد . ویژگی کیورینگ در غیاب هوا که تا قبل از تماس مستقیم با رستوریشن (طوری که دیگر با هوا در تماس نباشد) شروع نمی‌شود و نیز قوام مناسب ، Panavia را به یک محصول پرکاربرد در اعمال روزانه دندانپیشکی تبدیل نموده است . سمان ، حتی بعد از آزادسازی فلوراید ، استحکام مکانیکی بالای خود را به دلیل خاصیت ویژه پوشش سطحی سدیم فلوراید ، حفظ می‌نماید .

ویژگی ها :

- سمان رزینی دوال کیور
- سیستم سمان با یک پرایمر Self -etch ED Primer II تحت عنوان برای ادھریزن با ساختار دندان
- امکان انجام کار بدون فشار زمانی به دلیل زمان کیورینگ مشخص (لایت کیور یا کیورینگ در غیاب هوا)
- آزادسازی فلوراید و در عین حال حفظ استحکام مکانیکی بالا به دلیل تکنولوژی خامن پوشش سطحی سدیم فلوراید

موارد کاربرد :

- سمان کردن بریج های ادھریو و یا اسپلنت ها
- سمان کردن اینله، آنله ، روکش و یا بریج های فلزی
- سمان کردن روکش های پرسلنی یا کامپوزیتی
- سمان کردن پست های فلزی، ریختگی و فایبرگلاس
- ترمیم های آمالگامی باند شونده

سمان رزینی دوال کیور
DUAL CURE DENTAL ADHESIVE SYSTEM
PANAVIA F 2.0
GOLD STANDARD

